

Flaschendruckminderer vormontiert auf einer Grundplatte



➤ Optional liefern wir unsere Flaschendruckminderer zur Montage an Labor- oder Gebäudewänden vorinstalliert auf einer Grundplatte (210 x 135 mm). Zur eindeutigen Identifizierung des Prozessgases ist ein Schild mit der chemischen Formel des Gases auf der Montagegrundplatte angebracht. Eine flexible Edelstahldruckleitung und ein geeigneter Flaschenanschluss werden direkt an den Druckminderer angeschlossen.

➤ **Bestelldaten**

Diese Option (Option M) ist für Druckminderer der Serien R400, R500, R600, R700 und R800 erhältlich. Eine Flaschenwandhalterung, mit der die Gasflasche gegen Umstürzen gesichert werden kann, ist für ein sofort einsatzbereites Komplettsystem ebenfalls lieferbar. Bei der Bestellung fügen Sie der Modellnummer des von Ihnen gewünschten Reglers einfach ein –M hinzu, also zum Beispiel R405-M.

Leitungsdruckregler vormontiert auf einer Grundplatte



➤ Optional liefern wir unsere Leitungsdruckregler zur Montage an Labor- oder Gebäudewänden vorinstalliert auf einer Grundplatte (210 x 135 mm). Zur eindeutigen Identifizierung des Prozessgases ist ein Schild mit der chemischen Formel des Gases auf der Montagegrundplatte angebracht.

➤ ***Bestelldaten***

Diese Option ist für alle Leitungsdruckregler von Air Products erhältlich. Bei der Bestellung fügen Sie der Modellnummer des von Ihnen gewünschten Reglers einfach ein –M hinzu, also zum Beispiel LR3303-M.

Deutschland
Air Products GmbH
Hauptverwaltung Hattingen
Hüttenstraße 50 - D-45527 Hattingen
Tel.: +49 (0) 2324 689 215
Fax: +49 (0) 2324 689 444
E-mail: apginfo@airproducts.com
www.airproducts.de

tell me more
www.airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc. 2004